


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1526.010 KL-liitöntäkotelot

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1526.010 - KL-liitäntäkotelot Ruostumaton teräs

Riviliitinkotelot, ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304). Kotelointiluokka IP 66.

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | KL 1526.010 |
| Materiaali | Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU- vaahtotiiviste |
| Pintakäsittely | Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180 |
| Toimitus | Kotelo ja kansi Pikalukko sis. Muovitulpat |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| IK-koodi | IK08 |
| Mitat | Leveys: 300 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 120 mm |
| Kannen materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Lukko | Lukkojen määrä: 4 |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,54 kg |
| Bruttopaino | 3,74 kg |
| Tullitariffinimike | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

ominaisuudet

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Tuotekuvaus | Riviliitinkotelo 300x300x120 RST |
|-------------|----------------------------------|

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|