

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1528.010 KL-liitäntäkotelot

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1528.010 - KL-liitäntäkotelot Ruostumaton teräs

Riviliitinkotelot, ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304). Kotelointiluokka IP 66.

## ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Tilausno                                  | KL 1528.010   |
| Materiaali                                | Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)<br>Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-<br>vaahtotiiviste |
| Pintakäsittely                            | Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180  |
| Toimitus                                  | Kotelo ja kansi<br>Pikalukko sis. Muovitulpat   |
| Protection category NEMA                  | NEMA 4X   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan | IP 66   |
| IK-koodi                                  | IK08  |
| Mitat                                     | Leveys: 200 mm<br>Korkeus: 200 mm<br>Syvyys: 120 mm   |
| Kannen materiaalivahvuus                  | 1,25 mm   |
| Kotelon materiaalivahvuus                 | 1,25 mm   |
| Lukko                                     | Lukkojen määrä: 4   |
| Pohjamateriaali                           | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)   |
| Pakkausyksikkö                            | 1 kpl   |
| Nettopaino                                | 2 kg  |
| Bruttopaino                               | 2,151 kg  |
| Tullitariffinimike                        | 84879090  |
| ETIM 9                                    | EC000261  |
| ETIM 8                                    | EC000261  |

# ominaisuudet

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Tuotekuvaus | Riviliitinkotelo 200x200x120 RST |
|-------------|----------------------------------|

# Hyväksynät

---

|            |  |
|------------|--|
| Hyväksynät | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>UL + C-UL (listed) |
|------------|--|

---

|            |   |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|