

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1552.500

## E-Box EB

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1552.500 - E-Box EB

Teräslevystä valmistettu seinäkotelo ovella ja asennuslevyllä. Kotelointiluokka IP 66. 180°:n saranat. Kaksoislehtiavainlukkopesä vaihdettavissa myös muihin lukitusjärjestelmiin.

## ominaisuudet

Tilausnro	EB 1552.500
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella 180° saranat Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Asennuslevy
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 80 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	175 mm x 285 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	2,923 kg
Bruttopaino	3,18 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	EB Kotelo 200x300x80

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---