

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

E-Box EB

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - E-Box EB

Teräslevystä valmistettu seinäkotelo ovella ja asennuslevyllä. Kotelointiluokka IP 66. 180°:n saranat. Kaksoislehtiavainlukkopesä vaihdettavissa myös muihin lukitusjärjestelmiin.

ominaisuudet

Tilausnro	EB 1553.500
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella 180° saranat Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Asennuslevy
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 150 mm Syvyys: 120 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	125 mm x 135 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	1,56 kg
Bruttopaino	1,76 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	EB Kotelo 150x150x120

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
