

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1554.000

## E-Box KX, teräslevy

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1554.000 - E-Box KX, teräslevy

Maalatususta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.



## ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Tilausnro                              | KX 1554.000  |
| Tuotekuvaus                            | Maalatususta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. |
| Materiaali                             | Kotelo: teräslevy<br>Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste  |
| Pintakäsittely                         | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Asennuslevy: Sinkitty                               |
| Väri                                   | RAL 7035   |
| Toimitus                               | Kotelo ja ovi<br>Asennuslevy<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä<br>180° saranat                         |
| Protection category NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66  |

# ominaisuudet

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type rating UL 50E:n mukaan    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tyyppi 12  |
| IK-koodi                       | IK08  |
| Mitat                          | Leveys: 200 mm<br>Korkeus: 300 mm<br>Syvyys: 120 mm   |
| Asennuslevyn mitat (L x K)     | 175 mm x 285 mm   |
| Kotelon materiaalivahvuus      | 1,25 mm   |
| Oven materiaalivahvuus         | 1,25 mm   |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2 mm  |
| Lukko                          | Lukkojen määrä: 1   |
| Pohjamateriaali                | Teräslevy   |
| Pakkausyksikkö                 | 1 kpl   |
| Nettopaino                     | 3,361 kg  |
| Bruttopaino                    | 3,626 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 31,21 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan              | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike             | 84879059  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Tuotekuvaus                    | KX EB kotelo 200x300x120 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, asennuslevyllä, ovi 180 asteen saranoilla, IP66       |

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Sertifikaatit

Kotelointiluokka

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK  
PCF-declaration