

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1577.000

E-Box KX, teräslevy

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1577.000 - E-Box KX, teräslevy

Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.



ominaisuudet

Tilausnro	KX 1577.000
Tuotekuvaus	Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

ominaisuudet

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 400 mm Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	275 mm x 385 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm
Lukko	Lukkojen määrä: 1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,86 kg
Bruttopaino	6,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,18 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KX E-Box, WHD: 300x400x155 mm, sheet steel, with mounting plate, with door

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikaatit

Kotelointiluokka

Selitykset

Valmistajan vakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration