

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.560

BG-väyläkotelot

Osavaltio: 16.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.560 - BG-väyläkotelot

Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.

ominaisuudet

Tilausnro	BG 1578.560
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevy Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi Laiteikkuna ovenssa Asennuslevy Laippalevy kotelon pohjassa
Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	585 mm x 275 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 540 mm Laiteikkunan korkeus: 190 mm Etäisyys ikkunan alareunasta oven alareunaan: 42 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti	alas

ominaisuudet

Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9.352
Bruttopaino	9.844
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177262140
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus