

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1579.530 BG-väyläkotelot

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.530 - BG-väyläkotelot

Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.

## ominaisuudet

Tilausnro	BG 1579.530
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevy Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi Laiteikkuna ovesa Asennuslevy
Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	785 mm x 275 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 740 mm Laiteikkunan korkeus: 190 mm Etäisyys ikkunan alareunasta oven alareunaan: 42 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti	alas
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti

## ominaisuudet

Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12,145 kg
Bruttopaino	12,784 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	BG kotelo 800x300x155 ikkunalla

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus