

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Muoviset kaapelaippalevyt esipuhkaistuilla PG-aukoilla

Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla.



ominaisuudet

Tilausnro	KL 1581.000
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	12
Määrä x PG-läpimitta	12 x 13.5
Mitat	Leveys: 220 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: KL
Laippa	Koko: 2
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,505 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,604 kg
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	KL muovilaippa 12xPG13,5 5kpl