

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.100

Metallinen laippalevy

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.100 - Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 1581.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	12 x M20
Mitat	Leveys: 221 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: KL
Laippa	Koko: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,23 kg
Bruttopaino	0,25 kg
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	SZ metallilaippa RAL7035 1kpl