

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1581.100

## Metallinen laippalevy

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 1581.100
Tuotekuvaus	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	12 x M20
Mitat	Leveys: 221 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: KL
Laippa	Koko: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,23 kg
Bruttopaino	0,25 kg
Tullitariffinimike	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ metallinen laippalevy KL kotelolle, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 221x90 mm LxS, koko 2, 12xM20