

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1582.000

Muoviset kaapelaippalevyt

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1582.000 - Muoviset kaapelilaippalevyt esipuhkaistuilla PG-aukoilla

Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla.



ominaisuudet

Tilausno	KL 1582.000
Tuotekuvaus	Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
Materiaali	ABS
Väri	RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	6 2 2
Määrä x PG-läpimitta	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Mitat	Leveys: 220 mm Syvyys: 90 mm
Sopii:	Kaappityyppi: KL
Laippa	Koko: 2
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,581 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	KL muovilaippa PG13.5,16,21 5kpl