


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1605.520

BG-väyläkotelot

Osavaltio: 21.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1605.520 - BG-väyläkotelot

Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.

ominaisuudet

Tilausnro	BG 1605.520
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevy Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi Laiteikkuna ovessa
Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 120 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti	oikealla
Kannatinkiskojen määrä	1
Aukotukset (määrä x Ø)	2
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)	2 x M12 M32

ominaisuudet

Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,546 kg
Bruttopaino	2,667 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	Väyläkotelo 200x300x120

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus