

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1606.520 BG-väyläkotelot

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1606.520 - BG-väyläkotelot

Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.

ominaisuudet

Tilausnro	BG 1606.520
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevy Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja ovi Laiteikkuna ovessa
Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 120 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti	oikealla
Kannatinkiskojen määrä	1
Aukotukset (määrä x Ø)	296
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti

ominaisuudet

Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,447 kg
Bruttopaino	4,716 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	Väyläkotelo 400x300x120

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
