



HD 1670.600

HD-liitöntäkotelo

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1670.600 - HD-liitäntäkotelo

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus



ominaisuudet

Tilausnro	HD 1670.600
Rakenne	Hygienic Design -kotelot
Materiaali	Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Asennuskulma: Teräslevy, sinkitty, 2,0 mm Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Kansi Asennuskulma (esiasennettu) Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana)
Mitat	Leveys edessä: 150 mm Leveys (takana): 172 mm Korkeus edessä: 150 mm Korkeus takana: 172 mm Syvyys: 80 mm
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan

IP 66
IP X9

Protection category NEMA

NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

Type rating UL 50E:n mukaan

Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13

Pakkausyksikkö

1 kpl

Nettopaino

1,6 kg

Bruttopaino

1,72 kg

Tullitariffinimike

84879090

ETIM 9

EC002713

ETIM 8

EC002713

ECLASS 8.0

27180101

Tuotekuvaus

HD Riviliitinkotelo RST 150x150x80

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration