

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 1670.600

## HD-liitöntäkotelo

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1670.600 - HD-liitântäkotelo

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Yhtenäinen silikonitiiviste kotelon ja kannen välillä. Hygieeninen pikalukitus



## ominaisuudet

Tilausnro	HD 1670.600
Rakenne	Hygienic Design -kotelot
Materiaali	Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Asennuskulma: Teräslevy, sinkitty, 2,0 mm Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Kansi Asennuskulma (esiasennettu) Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana)
Mitat	Leveys edessä: 150 mm Leveys (takana): 172 mm Korkeus edessä: 150 mm Korkeus takana: 172 mm Syvyys: 80 mm
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,6 kg
Bruttopaino	1,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,45
Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	HD riviliitinkotelo 150x150x80 mm LxKxS, RST (AISI304), kannella ja silikonitiivisteellä, IP66

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK  
PCF-declaration