


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Seinäkotelo EL, 2-osainen

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Seinäkotelo EL, 2-osainen kääntökehyksellä

Seinäkotelo, 2-osainen kääntökehyksellä. Kotelointiluokka IP 55.

ominaisuudet

Tilausnro	EL 1919.500
Rakenne	kääntökehyksellä
Tuotekuvaus	Seinäkotelo, jonka kääntökehys takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Kääntökehys: teräslevy Etuovi: Painevalettu alumiiniprofiili, akryylilasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja kääntökehys: pohjamaalattu ja pulverimaalattu Etuovi: eloksoitu
Väri	Kotelo ja kääntökehys: RAL 7035 Etuovi: hopea
Toimitus	Kotelo Etuovi Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	6 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 380 mm Syvyys: 369 mm
Asennussyvyys	270 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 537 mm Sisäkorkeus: 317 mm
Pohjamateriaali	Alumiini
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	19,8 kg
Bruttopaino	20,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Hyväksynät

Hyväksynät	Lloyds Register of Shipping
------------	-----------------------------