

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Kiinnityssarja, 19"

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Kiinnityssarja, 19"

Koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 2094.400
Rakenne	Kiinnitysreiän koko 9,5 x 9,5 mm
Tuotekuvaus	Sarja koostuu haaramutterista, joka asetetaan etupuolelta nelikulmaiseen kiinnitysreikään ja lukitaan kiinnitysruuvilla. Ruuvia kiristettäessä mutterin runko avautuu ja kiinnittää näin kiinnitettävät laitteet. Kiinnitysalue 1,2 – 4,5 mm. Torx-kanta, kärki T 30.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Lattapäiset ruuvit Paisuntamutterit Muoviset aluslevyt
Mitat	Kierre: M6 Kierre pituus: 16 mm
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,3 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Tuotekuvaus	EL Pistomutteri 19" 50kpl