

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2249.605

Seinäkotelo EL, 3-osainen

Osavaltio: 7.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2249.605 - Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.

ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | EL 2249.605 |
| Rakenne | Seinäkotelo IT asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus |
| Tuotekuvaus | Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden. |
| Materiaali | Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) |
| Toimitus | Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus Design-laiteovi 1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5 Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten Turvalukon nro 3524 E |
| Korkeusyksiköt | 9 U |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 478 mm Syvyys: 373 mm |
| Asennussyvyys | 320 mm |
| Sisämitat | Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 415 mm |

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Syvyys, kääntöosa | 216 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 485 mm x 432 mm |
| Seinäosan syvyys | 135 mm |
| IK-koodi | IK08 |
| Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen) | 450 N |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 28,5 kg |
| Bruttopaino | 30 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Tuotekuvaus | EL seinäasennettavat kotelot, 3-osainen, 9 U, LxKxS 600x478x373 mm, suojausluokka: IP 55, Design-lasitettu ovi |

Hyväksynät

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Hyväksynät | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|------------|---------------------------------------|