

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Seinäkotelo EL, 3-osainen

Osavaltio: 6.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.

ominaisuudet

Tilausnro	EL 2255.605
Rakenne	Seinäkotelo IT asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus
Tuotekuvaus	Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali	Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus	Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoja edessä, kiinteä asennus Design-laiteovi 1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5 Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten Turvalukon nro 3524 E
Korkeusyksiköt	15 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 746 mm Syvyys: 373 mm
Asennussyvyys	320 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 683 mm

ominaisuudet

Syvyys, kääntöosa	216 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	485 mm x 699 mm
Seinäosan syvyys	135 mm
IK-koodi	IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)	750 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	39,901 kg
Bruttopaino	42 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	EL seinäasennettavat kotelot, 3-osainen, 15 U, LxKxS 600x746x373 mm, suojausluokka: IP 55, Design-lasitettu ovi

Hyväksynät

Hyväksynät	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
------------	---------------------------------------