

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2255.605**

**Seinäkotelo EL, 3-osainen**

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2255.605 - Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.

## ominaisuudet

Tilausnro	EL 2255.605
Rakenne	Seinäkotelo IT asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus
Tuotekuvaus	Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali	Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus	Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoja edessä, kiinteä asennus Design-laiteovi 1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5 Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten Turvalukon nro 3524 E
Korkeusyksiköt	15 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 746 mm Syvyys: 373 mm
Asennussyvyys	320 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 683 mm

# ominaisuudet

Syvyys, kääntöosa	216 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	485 mm x 699 mm
Seinäosan syvyys	135 mm
IK-koodi	IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)	750 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	39,901 kg
Bruttopaino	42 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	EL seinäasennettavat kotelot, 3-osainen, 15 U, LxKxS 600x746x373 mm, suojausluokka: IP 55, Design-lasitettu ovi

## Hyväksynät

Hyväksynät	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
------------	---------------------------------------