

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.955

## Seinäkotelo AX, 3-osainen

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.955 - Seinäkotelo AX, 3-osainen Blue e+ - poistoilmasuodattimella

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. Kolmiosainen rakenne takaa helpon käytettävyyden.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | AX 2260.955  |
| Rakenne        | Seinäkotelo IT   |
| Materiaali     | Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm<br>Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm  |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu  |
| Väri           | Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035<br>Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)   |
| Toimitus       | Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas<br>Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-<br>profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus<br>Design-laitteovi<br>Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E<br>Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti<br>2 Blue e+ -poistoilmasuodatinta 3238.300 (toimitetaan irrallisina)<br>Mini-Komfort-kahva |
| Korkeusyksiköt | 9 U  |

# ominaisuudet

|   |  |
|---|--|
| Mitat                                     | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 478 mm<br>Syvyys: 573 mm  |
| Asennussyvyys                             | 520 mm   |
| Sisämitat                                 | Sisäleveys: 502 mm<br>Sisäkorkeus: 417 mm  |
| Syvyys, kääntöosa                         | 416 mm   |
| Seinäosan syvyys                          | 135 mm   |
| Lukkojen määrä                            | 1  |
| IK-koodi                                  | IK08   |
| Kuormitettavuus kääntöosa<br>(staattinen) | 450 N  |
| Seinäosan kuormitettavuus<br>(staattinen) | 150 N  |
| Pohjamateriaali                           | Teräslevy  |
| Lukko                                     | Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva<br>avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan | IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla   |
| Tullitariffinimike                        | 94032080   |
| Tuotekuvaus                               | AX seinäkotelo, 3-osainen Blue e+ poistosuodattimella, L x K x S:<br>600 x 478 x 573 mm, 9 HE, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja<br>alhaalla, mini-Komfort-kahva |

## Hyväksynnät

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed)           |
| Selitykset  | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |