

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Seinäkotelo AX, 3-osainen

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - Seinäkotelo AX, 3-osainen Blue e+ - poistoilmasuodattimella

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. Kolmiosainen rakenne takaa helpon käytettävyyden.



ominaisuudet

Tilausno	AX 2261.555
Rakenne	Seinäkotelo IT
Materiaali	Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus	Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"- profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus Design-laitteovi Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 Blue e+ -poistoilmasuodatinta 3238.300 (toimitetaan irrallisina) Mini-Komfort-kahva
Korkeusyksiköt	15 U

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 745 mm Syvyys: 573 mm
Asennussyvyys	520 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 684 mm
Syvyys, kääntöosa	416 mm
Seinäosan syvyys	135 mm
Lukkojen määrä	1
IK-koodi	IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)	750 N
Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)	250 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Tullitariffinimike	94032080
Tuotekuvaus	AX-seinäkotelo, 3-osainen Blue e+ poistosuodattimella, L x K x S: 600 x 745x 573 mm, 15 HE, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, mini-Komfort-kahva

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus