

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.150

Seinäkotelo AX, 3-osainen

Osavaltio: 17.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.150 - Seinäkotelo AX, 3-osainen

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. AX/VX-järjestelmärakennussarjan ansiosta kotelot soveltuvat eri sovelluksiin. Kolmiosainen rakenne takaa helpon pääsyn.



ominaisuudet

Tilausnro	AX 2262.150
Rakenne	Seinäkotelo IT
Materiaali	Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus	Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"- profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus Design-laiteovi Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin
Korkeusyksiköt	21 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.012 mm Syvyys: 573 mm
Asennussyvyys	520 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 951 mm

ominaisuudet

Syvyys, kääntöosa	416 mm
Seinäosan syvyys	135 mm
Lukkojen määrä	1
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)	750 N
Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)	250 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: 2-pistetankolukko avainjärjestelmä: Komfort-kahva ja 2-pistetankolukko
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	50 kg
Bruttopaino	52,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	208,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x1012x573 mm, 21 U, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, Komfort-kahva

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus