


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.155

## Seinäkotelo AX, 3-osainen

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.155 - Seinäkotelo AX, 3-osainen Blue e+ - poistoilmasuodattimella

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. Kolmiosainen rakenne takaa helpon käytettävyyden.



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausnro      | AX 2262.155   |
| Rakenne        | Seinäkotelo IT  |
| Materiaali     | Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm<br>Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm   |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu   |
| Väri           | Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035<br>Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)  |
| Toimitus       | Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas<br>Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-<br>profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus<br>Design-laitteovi<br>Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E<br>Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti<br>2 Blue e+ -poistoilmasuodatinta 3238.300 (toimitetaan irrallisina)<br>Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin |
| Korkeusyksiköt | 21 U  |

# ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Mitat                                     | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 1.012 mm<br>Syvyys: 573 mm   |
| Asennussyvyys                             | 520 mm  |
| Sisämitat                                 | Sisäleveys: 502 mm<br>Sisäkorkeus: 951 mm   |
| Syvyys, kääntöosa                         | 416 mm  |
| Seinäosan syvyys                          | 135 mm  |
| Lukkojen määrä                            | 1   |
| IK-koodi                                  | IK08  |
| Kuormitettavuus kääntöosa<br>(staattinen) | 750 N   |
| Seinäosan kuormitettavuus<br>(staattinen) | 250 N   |
| Pohjamateriaali                           | Teräslevy   |
| Lukko                                     | Lukituksen rakenne: Komfort-kahva ja 2-pistetankolukko<br>avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E                  |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n<br>mukaan | IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla  |
| Tullitariffinimike                        | 94032080  |
| Tuotekuvaus                               | AX-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x1012x573 mm, 21 U,<br>seinäosassa suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, Komfort-kahva |

## Hyväksynät

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)           |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |