

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2311.225

## Välikepultit

Osavaltio: 9.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2311.225 - Välikepultit

Korotuspala kiinnitetään kaapin ovikehykseen.

## ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tilausnro               | SZ 2311.225   |
| Tuotekuvaus             | Korotuspala kiinnitetään kaapin ovikehykseen.   |
| Tekniset tiedot         | Itsekierteittävä rei'ille, joiden halkaisija on 4,5 mm  |
| Materiaali              | Kuuskulmateräs (SW8)  |
| Pintakäsittely          | Sinkitty  |
| Pituus                  | 25 mm   |
| Asennusohje             | Taustapuolelle voidaan kiinnittää peltiruuveilla 5,5 x 13 esim. hattu-/kannatinprofiilikiskoja, kosketussuojapeitteitä, pääkytkinsuojuksia, kaapelien vedonpoistokiskoja jne. |
| Pakkausyksikkö          | 12 kpl  |
| Nettopaino              | 0,108 kg  |
| Bruttopaino             | 0,118 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse   |
| Tullitariffinimike      | 73181535  |
| ETIM 9                  | EC002625  |
| ETIM 8                  | EC002625  |
| ECLASS 8.0              | 27189234  |
| Tuotekuvaus             | SZ Korotuspalat 25 mm 12 kpl  |