

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

Välikepultit

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Välikepultit

Korotuspala kiinnitetään kaapin ovikehykseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2311.225
Tuotekuvaus	Korotuspala kiinnitetään kaapin ovikehykseen.
Tekniset tiedot	Itsekierteittävä rei'ille, joiden halkaisija on 4,5 mm
Materiaali	Kuuskulmateräs (SW8)
Pintakäsittely	Sinkitty
Pituus	25 mm
Asennusohje	Taustapuolelle voidaan kiinnittää peltiruuveilla 5,5 x 13 esim. hattu-/kannatinprofiilikiskoja, kosketussuojapeitteitä, pääkytkinsuojuksia, kaapelien vedonpoistokiskoja jne.
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	0,108 kg
Bruttopaino	0,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ korotuspalat ovikehykseen, korotus 25 mm, 12 kpl