

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2313.750 Kannatinkisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2313.750 - Kannatinkisko EN 60 715 mukaan

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715:n mukaisella lukitustekniikalla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2313.750
Rakenne	TH 35/7,5
Tuotekuvaus	Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715:n mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	2 m
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	3,456 kg
Bruttopaino	3,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Asennuskisko 35/7,5 2m 6kpl

Hyväksynät

Selitykset PCF-declaration