

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2318.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2318.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan

Pituus kotelon leveyden mukaan.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2318.000
Rakenne	TH 35/15
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	487 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX KX AE KL Leveys: = 500 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ-kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715:n mukaisesti, leveydelle: 500 mm, pituus: 487 mm

Hyväksynnät

Selitykset

PCF-declaration