

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2318.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2318.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan

Pituus kotelon leveyden mukaan.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2318.000
Rakenne	TH 35/15
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	487 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX KX AE KL Leveys: = 500 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189234

Tuotekuvaus

SZ kannatinkisko 35/15, pituus 487 mm, 10 kpl

Hyväksynät

Selitykset

PCF-declaration