

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2319.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2319.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan

Pituus kotelon leveyden mukaan.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2319.000
Rakenne	TH 35/15
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	587 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX KX AE KL Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	3,42 kg
Bruttopaino	3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, leveys: 600 mm, pituus: 587 mm

Hyväksynnät

Selitykset

PCF-declaration