

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2324.235

Kääntökehys, suuri, peitelevyllä

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2324.235 - Kääntökehys, suuri, peitelevyllä TS, VX SE, 800 mm leveille kaapeille

800 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, peitelevyllä, 482,6 mm (19")-asennuskomponenttien kiinnitykseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SR 2324.235
Rakenne	19 tuuman taso keskellä
Tuotekuvaus	482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Kehys: sinkitty Peitelevy: maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. tankolukkojärjestelmän kaksoislehtiavainpesällä Kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	TS/SE:ssä avauskulmalla 180°
Asennusohje	Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

ominaisuudet

Ohje	Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta Kaksoisovilla varustettuihin TS- ja SE-kaappeihin, joiden korkeus on 1 800 ja 2 200 mm, on asennettava seuraavaksi pienempi kääntökehys lukkoon osumisen estämiseksi.
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE Leveys: = 800 mm Korkeus: ≥ 1.200 mm
Korkeusyksiköt	22 U
Sopii kotelotyypille	TS VX SE
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,846 kg
Bruttopaino	14,575 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	SR Kääntökehys, suuri, peitelevyllä, TS-, VX SE -kaappeihin, L: 800 mm 22 U, asennus keskelle