


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2365.010 Sadekatos

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2365.010 - Sadekatos AX-kaapeille

Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloä muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.



ominaisuudet

Tilausnro	AX 2365.010
Tuotekuvaus	Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloä muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 240
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
Mitat	Korkeus: 43 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 600 mm Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,5 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	4,059 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	AX suojakatos ruostumatonta terästä, LxS 600 x 400 mm

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------