


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.040

Kestovaloelementti

Osavaltio: 30.1.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2369.040 - Kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

ominaisuudet

Tilausnro	SG 2369.040
Rakenne	Kestovaloelementti
Tuotekuvaus	360° valokeila optimoidun primatekniikan avulla. Valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.
Hyödyt	Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla. Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä. Saatavana eri värejä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Sininen
Halkaisija	70 mm
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	250 V AC
Ohje tilausnumerosta	Hehkulamput eivät sisälly toimitukseen.
Mitat	Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite	12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0.079
Bruttopaino	0.08
Tullitariffinimike	85311095
EAN	4028177219960
ECLASS 8.0	27371220

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------