


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.530

LED-vilkkuvaloelementti

Osavaltio: 3.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.530 - LED-vilkkuvaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2370.530
Rakenne	LED-vilkkuvaloelementti
Tuotekuvaus	360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
Hyödyt	Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla. Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä. Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä. Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Kirkas
Halkaisija	70 mm
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	250 V AC
Mitat	Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite	24 V (AC/DC)

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.07
Bruttopaino	0.083
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177656482
ECLASS 8.0	27371220

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------