


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.010 Salamavaloelementti

Osavaltio: 7.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.010 - Salamavaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.



## ominaisuudet

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                                  | SG 2371.010                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rakenne                                    | Salamavaloelementti                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuotekuvaus                                | 360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla.<br>Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.                                                                                                                                                    |
| Hyödyt                                     | Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.<br>Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.<br>Saatavana eri värejä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.<br>Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa. |
| Toimintotapa                               | Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.                                                                                                                                                          |
| Materiaali                                 | Kotelo polyamidia<br>Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti                                                                                                                                                                                                                               |
| Väri                                       | Vihreä                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Halkaisija                                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ominaisuudet

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nimelliseristysjännite                 | 250 V AC                                             |
| Nimellisvirta maks.                    | 125 mA                                               |
| Mitat                                  | Korkeus: 56 mm                                       |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni |
| Nimelliskäyttöjännite                  | 24 V (DC)                                            |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl                                                |
| Nettopaino                             | 0.09                                                 |
| Bruttopaino                            | 0.097                                                |
| Tullitariffinimike                     | 85311095                                             |
| EAN                                    | 4028177220089                                        |
| ECLASS 8.0                             | 27371220                                             |

## Hyväksynnät

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|