


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.050 Salamavaloelementti

Osavaltio: 17.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.050 - Salamavaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

ominaisuudet

Tilausnro	SG 2371.050
Rakenne	Salamavaloelementti
Tuotekuvaus	360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
Hyödyt	Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla. Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä. Saatavana eri väreisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä. Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Punainen
Halkaisija	70 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	250 V AC
Nimellisvirta maks.	15 mA
Mitat	Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	230 V
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	0,1 kg
Tullitariffinimike	85311095
EAN	4028177220126
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Hyväksynnät

Hyväksynnät	C-UL UL + C-UL (listed) UR
-------------	----------------------------------