

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.000

LED-kestovaloelementti

Osavaltio: 12.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.000 - LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausnro | SG 2372.000 |
| Rakenne | LED-kestovaloelementti |
| Tuotekuvaus | 360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä. |
| Hyödyt | Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla. Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä. Saatavana eri väreisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä. |
| Toimintotapa | Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa. |
| Materiaali | Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti |
| Väri | Punainen |
| Halkaisija | 70 mm |
| Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden | 2500 V AC |
| Nimelliseristysjännite | 250 V AC |
| Nimellisvirta maks. | 25 mA |
| Mitat | Korkeus: 56 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni |
| Nimelliskäyttöjännite | 24 V (AC/DC) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nettopaino | 0,009 kg |
| Bruttopaino | 0,088 kg |
| Tullitariffinimike | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| Tuotekuvaus | Optinen elem.led 24VAC/DC pun. |

Hyväksynät

| | |
|------------|--------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) UR |
|------------|--------------------------|