


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.001

# LED-kestovaloelementti

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.001 - LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360° valokeila optimoidun primatekniikan avulla.

## ominaisuudet

Tilausnro	SG 2372.001
Rakenne	LED-kestovaloelementti
Hyödyt	360°:n valokeila optimoidun primatekniikan avulla Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitältä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Punainen
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite	24 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,072 kg
Bruttopaino	0,073 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Tuotekuvaus	SG LED steady light component, red

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus