


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.010**

**LED-kestovaloelementti**

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.010 - LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SG 2372.010
Rakenne	LED-kestovaloelementti
Tuotekuvaus	360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
Hyödyt	Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla. Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä. Saatavana eri värejä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Vihreä
Halkaisija	70 mm
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	250 V AC
Nimellisvirta maks.	25 mA
Mitat	Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite	24 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	0,08 kg
Bruttopaino	0,088 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Tuotekuvaus	Optinen elem.led 24VAC/DC vihr

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------