


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.030

## LED-kestovaloelementti

Osavaltio: 30.1.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.030 - LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360°:een signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

## ominaisuudet

|                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                                  | SG 2372.030                                                                                                                                                                                                |
| Rakenne                                    | LED-kestovaloelementti                                                                                                                                                                                     |
| Tuotekuvaus                                | 360°:n signaalisäteily optimoidun primatekniikan avulla.<br>Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.                                                                        |
| Hyödyt                                     | Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.<br>Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.<br>Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä. |
| Toimintotapa                               | Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.                                                                              |
| Materiaali                                 | Kotelo polyamidia<br>Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti                                                                                                                                                   |
| Väri                                       | Kirkas                                                                                                                                                                                                     |
| Halkaisija                                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                  |
| Nimellisieristysjännite                    | 250 V AC                                                                                                                                                                                                   |
| Nimellisvirta maks.                        | 25 mA                                                                                                                                                                                                      |
| Mitat                                      | Korkeus: 56 mm                                                                                                                                                                                             |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan     | IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni                                                                                                                                                       |
| Nimelliskäyttöjännite                      | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                                               |
| Pakkausyksikkö                             | 1 kpl                                                                                                                                                                                                      |

## ominaisuudet

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nettopaino         | 0.08          |
| Bruttopaino        | 0.082         |
| Tullitariffinimike | 85311095      |
| EAN                | 4028177220201 |
| ETIM 9             | EC000232      |
| ETIM 8             | EC000232      |
| ECLASS 8.0         | 27371220      |

## Hyväksynnät

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Hyväksynnät | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|