

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.041

LED-kestovaloelementti

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.041 - LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

360° valokeila optimoidun primatekniikan avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	SG 2372.041
Rakenne	LED-kestovaloelementti
Hyödyt	360°:n valokeila optimoidun primatekniikan avulla Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitântä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali	Kotelo polyamidia Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri	Sininen
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite	24 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,06 kg
Bruttopaino	0,073 kg
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Tuotekuvaus	SG kestovaloelementti LED, sininen, 24V AC/DC

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus