

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.100**

**hälytintorni, LED-kompakti**

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.100 - hälytintorni, LED-kompakti

LEDien erittäin pitkä käyttöikä, asennettavuus ja pienet varastoimiskulut.

## ominaisuudet

Tilausno	SG 2372.100
Rakenne	3 valoa, punainen, keltainen, vihreä
Tuotekuvaus	Säteilykulma: 3 x 120°, toimitettaessa: kestovalo. Vilkkutoiminto ohjattavissa SPS:n kautta
Hyödyt	Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu Matala rakenne Pitkä LEDien kestoikä Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
Kaapelien sisäänvienti	Min. kaapelihalkaisija: 3 mm Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm
Halkaisija	72 mm
Liitäntätapa (sähköinen)	Ruuviliittimet
Valonlähde	LEDit
Nimellisieristysjännite	< 60 V DC
Mitat	Korkeus: 177 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
Nimelliskäyttöjännite	24 V 24 V (DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,339 kg
Bruttopaino	0,34 kg
Tullitariffinimike	85318070
ECLASS 8.0	27371230

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Hälytorni LED-kompakti 24VAC/DC pu,ke,vi

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK