

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.102**

**Signaalipylväs, 3-paikkainen LED**

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.102 - Signaalipylväs, 3-paikkainen LED

Häiriöiden ja toimintojen viipymättömään tunnistamiseen koneissa ja automatisoiduissa prosesseissa Rittal tarjoaa monipuolisen hälytintornivalikoiman jokaista sovellusta varten. Jos kolme hälytysväriä riittävät, jo liitántävalmis 3-kertainen LED-hälytysjärjestelmä on ihanteellinen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SG 2372.102
Rakenne	seinä-/lattia-asennukseen
Hyödyt	Liitántävalmis täydellinen ratkaisu LEDien kestoikä erityisen pitkä (maks. 100 000 tuntia, siksi huoltovapaa) Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
Tekniset tiedot	3 valoa, punainen, keltainen, vihreä Säteilykulma: 3 x 120°
Kaapelien sisäänvienti	Min. kaapelihalkaisija: 3 mm Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm
Liitántätapa (sähköinen)	Jousivetoliittimet
Valonlähde	LEDit
Mitat	Korkeus: 211,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...50 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
Nimelliskäyttöjännite	24 V
Kierre	M12 x 1,5
Ohje	Signaalipylväs koostuu tuotteista 2372001, 2372021, 2372011 ja 2368002
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,309 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Tuotekuvaus	SG signal pillar, LED compact for wall mounting

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

---