

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SG 2374.070

## Hehkulamput

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2374.070 - Hehkulamput kestovaloelementeille

BA 15d-jalustalla.

## ominaisuudet

Tilausnro	SG 2374.070
Tuotekuvaus	BA 15d -kannalla
Hyödyt	Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Toimintotapa	Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Tehontarve (noin)	5 W
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	286 V AC
Nimelliseristysjännite	2000 V AC
Nimelliskäyttöjännite	260 V
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,021 kg
Bruttopaino	0,024 kg
Tullitariffinimike	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Tuotekuvaus	Hehkulamppu 230V 5W 3kpl