

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-rajapintaelementti

Osavaltio: 17.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-rajapintaelementti modulaarisille hälytintorneille

Hälytintornin valoja on kätevä ohjata AS-rajapinnan kautta.



ominaisuudet

Tilausnro	SM 2376.100
Tekniset tiedot	Standard-Slave Maks. 31 osoitetta Jopa 4 merkkivalojaksoa ohjattavissa. Jännitteensyöttö vaihdettavissa sisäisestä väyläsyötöstä ulkoiselle apujännitteelle Ohjelmointiliitännällä
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Musta, läpikuultava
Halkaisija	70 mm
External auxiliary voltage	Ulkoinen apujännite 24 V DC $\pm$ 10 % Kuormitettavuus maks. 200 mA / elementti Virrankulutus maks. 75 mA Jännite hälytinelementillä 24–10 V DC $\pm$ 10 % Oikosulku-/ylikuormasuojaus, varoke M 1,6 A

ominaisuudet

Internal auxiliary voltage	Jännitteensyöttö tapahtuu väyläkaapelin kautta Kuormitettavuus maks. 200 mA Virrankulutus maks. 250 mA Jännite hälytinelementillä 18–31 V DC Oikosulku-/ylikuormasuojaus asennettu
Mitat	Korkeus: 56 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...50 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.119
Bruttopaino	0.12
Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UR
-------------	----