



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.050

Kisko

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.050 - Kisko EMC-kaarikiinnikkeille ja vedonpoistoon

Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2388.050
Rakenne	C-profiilikisko kaarikiinnikkeiden käyttöön Vasaranpäälleikkaus 40 mm:n välein kaapelipidikkeille
Tuotekuvaus	Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.
Hyödyt	Lisäkontakti valmiiden reikien avulla (Ø 9 mm) kiskon vasemmalla tai oikealla puolella. Valmisteltu EMV-kaarikiinnikkeiden työkaluttomaan asennukseen
Materiaali	painevalettu alumiiniprofili
Pintakäsittely	Kromiton, passivoitu
Toimitus	1 kisko 2 kiinnityssankaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	953 mm
Asennusmahdollisuudet	vaaka-/pystysuoraan kaappiprofiiliin asennuslevyyn, asennettavissa myös ilman kiinnityssankaa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,76 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,84 kg
Tullitariffinimike	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ vedonpoistokisko EMC-kaarikiinnikkeille, kaappileveydelle 1000 mm