

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100 EMC-kaarikiinnike

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - EMC-kaarikiinnike

Pika-asennus ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään kiinni kiskoon, jousi tasaa kaapelien erilaiset läpimitat.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Tilausnro | SZ 2388.100 |
| Tuotekuvaus | Kiinnitetään ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään ylhäältä kiinni kiskoon. EMC-kaarikiinnikkeen jousi tasaa kaapelien halkaisijavaihtelut. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Näytön läpimitta (min.) | 3 - 10 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 kpl |
| Nettopaino | 0,11 kg |
| Bruttopaino | 0,123 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002020 |
| ETIM 8 | EC002020 |
| ECLASS 8.0 | 27141150 |
| Tuotekuvaus | SZ EMC-kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 3-10 mm |