

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.100 EMC-kaarikiinnike

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.100 - EMC-kaarikiinnike

Pika-asennus ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään kiinni kiskoon, jousi tasaa kaapelien erilaiset läpimitat.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2388.100
Tuotekuvaus	Kiinnitetään ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään ylhäältä kiinni kiskoon. EMC-kaarikiinnikkeen jousi tasaa kaapelien halkaisijavaihtelut.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Näytön läpimitta (min.)	3 - 10 mm
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,11 kg
Bruttopaino	0,123 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Tuotekuvaus	SZ EMC-kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 3-10 mm