

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.850

## Kisko

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.850 - Kisko EMC-kaarikiinnikkeille ja vedonpoistoon

Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2388.850
Rakenne	C-profilikisko kaarikiinnikkeiden käyttöön Vasaranpäälleikkaus 40 mm:n välein kaapelidikkeille
Tuotekuvaus	Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.
Hyödyt	Lisäkontakti valmiiden reikien avulla (Ø 9 mm) kiskon vasemmalla tai oikealla puolella. Valmisteltu EMV-kaarikiinnikkeiden työkaluttomaan asennukseen
Materiaali	painevalettu alumiiniprofili
Pintakäsittely	Kromiton, passivoitu
Toimitus	1 kisko 2 kiinnityssankaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	753 mm
Asennusmahdollisuudet	vaaka-/pystysuoraan kaappiprofiliin asennuslevyyn, asennettavissa myös ilman kiinnityssankaa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,63 kg

# ominaisuudet

Bruttopaino	0,68 kg
Tullitariffinimike	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ Vedonpoistokisko EMC-liitin 800mm